

 **SUNRISE**
MEDICAL


QUICKIE[®]
Live without limits.

SALSA M² MINI

LA CARROZZINA A TRAZIONE CENTRALE
PIU' STRETTA DEL MONDO!



SALSA M² Mini

Non sarete più costretti a scegliere tra manovrabilità e performance grazie alla nuova Quickie Salsa M² Mini.

Vi presentiamo la carrozzina elettronica a trazione centrale più stretta del mondo: con una larghezza di soli 52 cm. è di 9 cm più compatta della sorella maggiore Quickie Salsa M².

A differenza di quanto accade con altre carrozzine per interni, non dovrete rinunciare alla performance che vi consentirà di superare senza alcuna difficoltà soglie e ostacoli in casa e nel vostro giardino: Salsa M² Mini utilizza la stessa base di guida di Salsa M², solo più stretta, cosicché tutte le caratteristiche proprie di una carrozzina per esterni più grande sono presenti nella carrozzina elettronica a trazione centrale più stretta del mondo...

... NON SCENDETE A COMPROMESSI



BASE **52** CM



SUPERBA AGILITA'!

// CASE PICCOLE

Ideale in case con porte strette e piccoli spazi.

// ASCENSORI

Compatta, stretta e leggera come nessuna altra carrozzina a trazione centrale, con i suoi 100 kg circa è l'ideale per piccoli ascensori ed elevatori dove altre carrozzine rischiano di essere troppo grandi o pesanti.

// VEICOLI

Essendo stretta, bassa e dotata di tecnologia anti-beccheggio potrete salire in auto e posizionarvi al posto di guida con il sistema di aggancio DAHL (predisposizione sul telaio) senza avere alcun problema di stabilità.

// UNA GUIDA SEMPRE STABILE E SCORREVOLE

Con le sospensioni indipendenti su tutte e sei le ruote brevettate da Quickie, qualunque irregolarità del terreno sarà assorbita senza problemi.

// TECNOLOGIA QUICKIE ANTI-BECCHIEGGIO

Elimina il beccheggio su rampe e superfici non perfettamente in piano e poichè il vostro peso si troverà sempre direttamente sulle ruote motrici, avrete la sensazione di non esservi mai sentiti così sicuri.

// PIU' AUTONOMIA

Il motore da 6 Km/h è assai efficiente e permette un'ottima autonomia in relazione alle batterie da 36 Ah.

// QUALUNQUE SIANO LE VOSTRE ESIGENZE PRATICHE E DI PERFORMANCE

Le opzioni disponibili su Salsa M² Mini vi offrono l'equilibrio ideale tra efficienza e guida piacevole e divertente.




MUOVERSI CON STILE ...

Quando abbiamo disegnato Salsa M² Mini, lo stile non ha rappresentato affatto un aspetto di secondaria importanza. Salsa M² Mini coniuga perfettamente la caratteristica eleganza di Quickie con un aspetto deciso e ottime prestazioni.

L'elegante pannello è disponibile in quattro differenti colori, ma potrete scegliere qualunque colore desideriate con il nostro sistema di personalizzazione Built-4-Me. Il colore nero opaco utilizzato per i bracci delle ruote dal look moderno si accompagna perfettamente a tutti i colori del pannello.

Blue



Nero opaco



Rosso



Bianco





... E TECNOLOGIA

Salsa M² Mini è così stabile che possiamo offrirvi tutta la nostra gamma di funzioni elettroniche. In questo modo potrete scegliere qualunque opzione sia necessaria per le vostre esigenze.

// BASCULAMENTO ELETTRONICO (STANDARD)

Se trascorrete tutto il giorno in carrozzina questa funzione vi consentirà di redistribuire la pressione in modo facile e confortevole. Può essere utilizzata anche per far scivolare con facilità il bacino verso lo schienale durante il trasferimento in carrozzina dal sollevatore.

// ELEVAZIONE ELETTRONICA (OPTIONAL)

Potersi sollevare per guardare negli occhi familiari, amici e colleghi è davvero bellissimo, ma in questo modo potrete anche muovervi più facilmente in casa e ordinare quello che desiderate al bar!

// RECLINAZIONE ELETTRONICA (OPTIONAL)

Durante il giorno potrete rilassarvi in ogni momento e se dovete trascorrere molto tempo in carrozzina, reclinando leggermente lo schienale potrete cambiare posizione quando vorrete.



Personalizzate la vostra Salsa M² Mini con il nostro servizio Built-4-Me



SALSA M² Mini

APPROVATA PER IL TRASPORTO SU UN VEICOLO

Salsa M² Mini è stata testata ed approvata per il trasporto su un veicolo a motore in base alla norma ISO 7176-19. I test sono stati condotti con un sistema di ancoraggio a 4 punti e con il sistema di aggancio Dahl (predisposizione sul telaio) per un fissaggio ancora più facile.



OPZIONI E CARATTERISTICHE DI SALSA M² MINI

Configurate Salsa M² Mini in base alle vostre necessità, avrete la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di comandi. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili potete fare riferimento alla scheda d'ordine di Salsa M² Mini.



// MODULO PER IL BASCULAMENTO ELETTRONICO CON REGOLAZIONE DEL CENTRO DI GRAVITA' (STANDARD)

Seduta basculante da 0° a 30° con meccanismo automatico di spostamento del peso per mantenere sempre l'utente in posizione bilanciata.



// FACILE MANUTENZIONE

Facile accesso alle batterie senza bisogno di attrezzi. Il pannello è fissato con Velcro.



// RECLINAZIONE ELETTRONICA DELLO SCHIENALE (OPTIONAL)

Schienale reclinabile da -5° a 30°. Può essere aggiunto facilmente in un secondo tempo qualora successivamente fosse necessario un supporto maggiore.



// SUPPORTI LATERALI TORACICI (OPTIONAL)

I supporti laterali multi-regolabili offrono un posizionamento del tronco ottimale.



// AMPIA GAMMA DI COMANDI DISPONIBILI

- Comando VR2 standard
- Comando R-net opzionale
- Doppio comando
- Intera gamma di comandi speciali



// SISTEMA DI SEDUTA JAY COMFORT (OPTIONAL)

Il sistema di seduta della linea Jay Comfort garantisce un grande supporto.

DATI TECNICI

Salsa M² MINI // CARROZZINA ELETTRONICA A TRAZIONE CENTRALE

Portata massima:	140 kg	Massimo raggio di inversione:	1100 mm
Larghezza seduta:	410 – 510 mm (con incrementi di 25 mm)	Pendenza massima superabile:	8°
Profondità seduta:	410 – 510 mm (con incrementi di 25 mm)	Superamento massimo ostacoli:	70 mm
Altezza seduta:	430 – 490 mm	Ruote:	Ruote motrici da 12,5"; ruote anteriori e posteriori da 7"
Angolo seduta:	da 0° a 30° (standard); da -5° a 25° (opzionale)	Colori:	4 colori: rosso, blu, bianco, nero opaco
Altezza schienale:	460 – 510 mm	Autonomia (ISO 7176-4):	23 km (in base al profilo di guida, al peso dell'utente e alle opzioni elettroniche)
Angolo schienale:	Reclinazione elettronica da 85° a 120°	Peso della carrozzina:	da 97 kg (incluse le batterie, in base alle opzioni)
Larghezza totale:	Base 520 mm / Seduta max. 630 mm (in base alla larghezza della seduta)	Crash test:	Si - Sistema di ancoraggio a 4 punti e sistema Dahl (predisposizione sul telaio). Approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)
Lunghezza totale:	1120 mm	Trasporto senza utente:	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)
Altezza totale:	1100 mm	Destinazione e condizioni d'uso:	Per persone dotate di mobilità limitata, per spinta autonoma o con l'aiuto di un assistente, per utilizzo in interni e in esterni.
Velocità massima:	6 Km/h con comando VR2, 10 Km/h con comando R-net		
Batteria:	36 Ah		
Elettronica:	Comando VR2 standard e R-net opzionale		



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

