



### **Potenza, stabilità e stile che non passano inosservati**

Invacare **TDX SP2** offre potenza, resistenza e ottime prestazioni di guida in un'unica soluzione. Estremamente maneggevole sia per uso interno che esterno, questa carrozzina è disponibile in un'ampia gamma di opzioni seduta per garantire il massimo comfort e sostegno all'utilizzatore. Tutti questi fattori contribuiscono a rendere la **TDX SP2** la scelta ideale per quanti necessitano di molteplici funzionalità, senza rinunciare allo stile. **TDX SP2** è adatta anche per utenza bariatrica, monta infatti batterie più potenti rispetto **TDX SP2<sup>NB</sup>** e dispone di funzioni avanzate. Caratteristiche principali:

- Elevata stabilità e autonomia
- Esperienza di guida intuitiva
- Sistema di controllo Simply Smart LiNX
- Portata fino a 180 kg

**LiNX®**



**Yes, you can.®**



### Elevata stabilità

**TDX SP2** è affidabile, sicura e resistente. La funzione **Stability Lock** offre la massima stabilità e sicurezza garantendo sempre che le 6 ruote poggino perfettamente sul terreno anche in presenza di superfici accidentate. Il sistema di sospensioni brevettato **SureStep®**, invece, consente di superare agevolmente ostacoli o percorsi impegnativi.

Le eccellenti prestazioni di guida, pensate anche per un'utenza bariatrica, rendono la **TDX SP2** un ausilio che consentirà all'utente di andare davvero lontano!

### Esperienza di guida unica

“SI” alla mobilità e “NO” ai compromessi. Con un raggio di sterzata incredibilmente ridotto e una base compatta a trazione centrale, questa carrozzina garantisce un'eccellente maneggevolezza e un'esperienza di guida assolutamente unica.

## Sistema di controllo Simply Smart LiNX

**LiNX** è il nuovo sistema di controllo Invacare, frutto di perspicaci intuizioni e capace di far sperimentare, nel tempo, esperienze di guida rivoluzionarie. Grazie alla modularità che lo contraddistingue, questo lungimirante sistema di controllo è agevolmente potenziabile e personalizzabile per rispondere alle mutevoli esigenze degli utilizzatori.

Il sistema di controllo Simply Smart consente di eseguire in modalità wireless e in tempo reale gli aggiornamenti alle impostazioni di programmazione o manutenzione. Grazie ad un accesso rapido alle statistiche e alla diagnostica, **LiNX** consente inoltre ai professionisti del settore una visione completa di tutte le funzioni chiave.

Tra le caratteristiche principali rientrano:



#### Interfaccia utente ottimizzata

Praticità, semplicità ed affidabilità sono le 3 parole chiave che meglio descrivono l'interfaccia utente. I comandi Simply Smart sono intuitivi e facili da usare, anche per utenti con capacità cognitive limitate. Tutti i comandi sono equipaggiati con: indicatore livello batteria, joystick azionabile low force, potenziometro, menu ad icone con spie e funzionalità di posizionamento elettronico.



#### Comando seduta ad accesso diretto

La pulsantiera a 10 tasti, fornita come optional, è particolarmente adatta agli utilizzatori che hanno difficoltà nel controllare la carrozzina con i comandi del joystick o mediante posizionamento manuale.

#### Controllo assoluto

**LiNX** è la risposta ideale nel caso si necessiti di maggiori funzionalità, controllo e performance di guida. Il **G-Trac®** (fornito come optional) potenzia ulteriormente tali caratteristiche e garantisce che la direzione di marcia indicata sul comando sia effettivamente rispettata dalla carrozzina.

## CARATTERISTICHE & OPZIONI



### Sospensioni SureStep®

Grazie alle sospensioni **Sure-Step®** tutte le 6 ruote della carrozzina **TDX SP2** poggiano saldamente a terra e mantengono costantemente la seduta in posizione orizzontale, indipendentemente dal terreno.



### Trazione centrale

Capace di garantire un'eccellente manovrabilità anche in spazi ridotti, questa innovativa tecnologia a trazione centrale offre un'esperienza di guida semplice ed intuitiva.



### Design accattivante

Possibilità di scelta tra 7 moderni colori della carenatura, per un design armonioso ed elegante.



### Sistema luci a LED

Le luci a LED a risparmio energetico, dal design armonioso, sono collocate in posizione protetta e integrate nella carenatura posteriore.

Invacare® **Modulite™** 



### Elevazione seduta

Grazie alla elevazione della seduta si possono raggiungere oggetti posti ad una determinata altezza. Basculamento integrato per portarsi in posizione relax o per una miglior distribuzione della pressione corporea.



### Basculamento elettrico a fulcro fisso

Il basculamento elettrico semplificato, che si basa su un unico punto di inclinazione, consente l'inclinazione della seduta fino ad un massimo di 20°.



### Basculamento elettrico

Questa funzione consente di ottenere un basculamento massima della seduta di 30° per assicurare comfort e sicurezza all'utente, prevenendo anche uno spostamento del baricentro.



### Pedane montate lateralmente

E' possibile scegliere tra pedane elevabili manualmente o elettriche e compatibili anche con altri modelli di carrozzina elettronica Invacare.



### LNx elettrica a supporto centrale

La pedana centrale elettrica assicura una posizione seduta attiva grazie al posizionamento delle gambe a 90°.



### Reclinazione elettrica

Questa opzione presenta un punto di snodo alto per favorire un movimento naturale in fase di reclinazione e dispone di un meccanismo di sgancio rapido per favorire le operazioni di chiusura e trasporto.



### Telaio interno telescopico

I profili ridotti del telaio interno se combinati con la funzione "basculamento" o "elevazione e basculamento" permettono di raggiungere l'altezza ottimale da terra.

## Dati tecnici

Base fissa <b>Modulite™</b>	440 - 480 mm <sup>1</sup>	410 - 510 mm 510 - 560 mm <sup>3</sup>	450 mm <sup>4</sup>	480 mm <sup>7</sup>	245 - 310 mm	290 - 460 mm <sup>8</sup>	0 - 8°
Seduta telescopica <b>Modulite™</b>	380 - 530 mm <sup>2</sup>	410 - 510 mm	450 / 475 mm <sup>4,11</sup> 475 - 775 mm <sup>6</sup>	480, 540, 560 mm <sup>7</sup>	275 - 340 mm	290 - 460 mm <sup>8</sup>	0 - 20° / 0 - 30° <sup>5,6</sup>
Seduta Max	490 - 610 mm <sup>2</sup>	560 / 600 / 630 mm	470 / 495 mm <sup>4</sup>	570 - 680 mm <sup>7,11</sup>	250 - 340 mm 290 - 380 mm	290 - 460 mm <sup>8</sup>	0 - 20° <sup>5</sup>

Base fissa <b>Modulite™</b>	90° - 120°	1010 mm <sup>11</sup>	1160 mm <sup>9</sup>	980 mm	650 mm <sup>10</sup>	180 kg / 160 kg <sup>5</sup>	73,5 Ah (C20)
Seduta telescopica <b>Modulite™</b>	90° - 120°	1010 - 1170 mm <sup>11</sup>	1160 mm <sup>9</sup>	980 mm			
Seduta Max	90° - 115°	1100 - 1125 mm <sup>11</sup>	1240 mm	970 mm			

1120 mm	75 mm	9° / 16 %	2 x 340 W	fino a 31 km <sup>12</sup>	6, 8 e 10 km/h	154 kg <sup>11</sup>	

- 1/ Cuscino seduta da 430 mm
- 2/ 50 mm aggiuntivi mediante regolazione del bracciolo
- 3/ Profili allungati per una maggiore profondità di seduta
- 4/ Altezza seduta da terra senza cuscino
- 5/ Con elevazione seduta o basculamento elettrico
- 6/ Con elevazione seduta (lifter)
- 7/ Misura dal piano seduta
- 8/ Misura dalla pedana poggipiedi al piano seduta
- 9/ In funzione della posizione della seduta
- 10/ Larghezza base motrice
- 11/ A seconda della configurazione
- 12/ In conformità con ISO 7176-4:2008 con batterie da 73,5 Ah a 6 km/h

- 13/ I componenti della seduta **Modulite™** sono compatibili con tutti i modelli di carrozzine elettroniche Invacare e solo in parte con i prodotti della gamma Invacare Rea®.
- 14/ Conforme alla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS (2011/65/CE).
- 15/ Conforme alla normativa in materia di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione all'uso di sostanze chimiche



Utilizzo bariatrico



Opzione **G-Trac®** disponibile




14  
RoHS 2  
compliant



13  
15  
REACH  
Compliant




## Colori carenatura



Il nome, il marchio e i loghi LINX sono marchi commerciali registrati di proprietà di Dynamic Controls; l'utilizzo degli stessi da parte di Invacare è regolato da contratto di licenza. Prima di procedere all'acquisto, in caso di necessità di maggiori informazioni in merito a questo modello di carrozzina, si rimanda al sito [www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com).

Per informazioni in merito agli utilizzatori tipici, all'uso consentito, alle eventuali regolazioni o per riferimenti di trasporto, si rimanda al manuale d'uso del prodotto.



QRcode per accedere al sito internet **LINX**.

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy  
Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

© 2016 Invacare International Srl  
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

TDX SP2 - IT - 11/2016



**Yes, you can.®**

